



LFF40113ALU

**Ângulo exterior variável LFF 40110**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	40 mm
Largura	110 mm

**Acessórios**

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

**Modo de configuração**

Área de ângulo	83 - 97
----------------	---------

**Materiais**

Material	PC-ABS
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Alumínio

**Índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

**Normas**

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

**Equipamento**

Com película protetora	Não
------------------------	-----

**Adequado para**

LFF 40x10
-----------

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim