



SL201159009011

TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΣΟΥΚΟ SYSTO 115x20mm ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παρελκόμενα

Προεξοπλισμένο με 2x πρίζες

Διαστάσεις

Ύψος	160 mm
Πλάτος	20 mm
Βάθος	48 mm
Μήκος	130 mm

Εξοπλισμός

Κενό κουτί υποδοχών Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Τάση

Ονομαστική τάση 230 - 230 V

Σύνδεση

Διατομή καλωδίου 2,50 - 2,50 mm²

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Χρώμα	Graphite black
Κωδικός RAL	9011

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 - 60 °C

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

