



HWY030H

Retardateur pour bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UVTC)

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,6 - 2,5 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,6 - 2,5 mm ²

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	24 - 30 V
-----------------------------------	-----------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----