



HWY030H

ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 24-30V AC/DC (UVTC)

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	0,6 - 2,5 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	0,6 - 2,5 mm ²

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	24 - 30 V
------------------------	-----------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----