



VA36A

Kleinvt., Volta, APV, 3x12PLE, IP30, Version Schweiz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	17 W
---	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Abmessungen

Höhe	515 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96.50 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Werkstoff

Ultravioletstrahlen beständig	Ja
-------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----