



VA36A

VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3Χ12Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε ΔΤ=20Κ	17 W
--	------

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	3
----------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	515 mm
Πλάτος	305 mm
Βάθος	96,50 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

Υλικά

Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Pure white

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι
------------------------	-----

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	Κλειδί με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C
Βαθμός προστασίας με πόρτα	IP30

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι