



VA48A

Kleinv.,Volta,APV,4x12PLE,IP30,Version Schweiz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$ 20.50 W

Ausstattung

Anzahl Reihen 4

Abmessungen

Höhe 640 mm

Breite 305 mm

Tiefe 96.50 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Werkstoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

Ausstattung

Mit Montageplatte Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig Ja

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stossfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP30

Schliessungstyp Schnappverschluss
Ohne Schloss

Glühdrahttest 750 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja