



VA24CN

**Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у без дверцят, VOLTA**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

**Установлення, монтаж**

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

**Електричний струм**

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

**Потужність**

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	15 W
---	------

**Обладнання**

Кількість рейок	2
Кількість рядів щита	2
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

**Емність**

Кількість модулів	24
Кількість півмодулів терміналів на рейці	48

**Функції**

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

**Розміри**

Висота	370 mm
Ширина	305 mm
Глибина	96,50 mm

**Кришка, дверцята**

Кількість дверей шафи	0
Кількість замків	0

**Розміри**

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

**Кришка, дверцята**

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

**Матеріали**

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

**Обладнання**

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

**Матеріали**

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

**Безпека**

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість ІК	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

---

**Sustainability**

---

Відповідність RoHS

Так