



VA24A

**Kleinv.,Volta,APV,2x12PLE,IP30,Version Schweiz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Leistung**

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei  $\Delta T=20K$  15 W

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 2

**Abmessungen**

Höhe 370 mm

Breite 305 mm

Tiefe 96.50 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Montageplatte Nein

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig Ja

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP30

Schliessungstyp Schnappverschluss  
Ohne Schloss

Glühdrahttest 750 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja