



VA48NW

Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	47 W
---------------------------------------------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein

Kapazität

Anzahl Module	48
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	96

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	640 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Werkstoff

Ultravioletstrahlen beständig	Nein
-------------------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----