



VA48NW

**Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Installation, Montage**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

**Leistung**

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$ | 47 W |
|---------------------------------------------------------|------|

**Ausstattung**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 1    |
| Anzahl Reihen       | 4    |
| Anzahl Felder       | 1    |
| Mit Schloss         | Nein |

**Kapazität**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Anzahl Module                                           | 48 |
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene | 96 |

**Funktionen**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 640 mm   |
| Breite | 305 mm   |
| Tiefe  | 96,50 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren  | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |

**Abmessungen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
|-----------------------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

**Werkstoff**

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| RAL Nummer              | 9010                                                     |
| Farbe                   | Reinweiß                                                 |
| Werkstoff Montageplatte | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |

**Ausstattung**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Montageplatte | Ja |
|-------------------|----|

**Werkstoff**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein |
|--------------------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05                              |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30                              |
| Schließungstyp                 | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest                  | 750 °C                            |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|