



VA48NW

Ormar, Volta, Multimedija, NŽ, 4 reda, sa perforiranim čeličnim vratima

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Snaga

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri $\Delta T=20K$.	47 W
---	------

Oprema

Broj šina	1
Broj redova	4
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne

Kapacitet

Broj modula	48
Broj klemna za polumodule po šini	96

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	640 mm
Širina	305 mm
Dubina	96,50 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Dimenzije

Broj jedinica širine	12
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal montažne ploče	Akilonitril akrilat (ASA) Polikarbonat (PC)

Oprema

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----