



VA48NW

Щит 4-рядний для ММ-обладнання, з/у з металевими дверями, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Поверхневий монтаж

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$ 47 W

Обладнання

Кількість рейок 1

Кількість рядів щита 4

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Емність

Кількість модулів 48

Кількість півмодулів терміналів на рейці 96

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 640 mm

Ширина 305 mm

Глибина 96,50 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 12

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Матеріали

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Матеріал монтажної пластини Акрилонітрілстирол акрилат (ASA)
Полікарбонат (PC)

Обладнання

Має монтажну пластину Так

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP30

Тип блокування Замикається на замок
Без замка

Випробування розжареним дротом 750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS Так