



VA48MD

**Kleinverteiler,volta,APV,4x12PLE,mit Montageplatte**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Leistung**

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	20.50 W
---	---------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
---------------	---

**Abmessungen**

Höhe	640 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96.50 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

**Werkstoff**

Ultravioletstrahlen beständig	Ja
-------------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja