



VA48MD

Kleinverteiler, volta, APV, 4x12PLE, mit Montageplatte

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	20.50 W
---	---------

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Abmessungen

Höhe	640 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96.50 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja