



VH603NWH

Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$	22,50 W
---	---------

Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	36
Antal halva moduls anslutningar per skena	72

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	880,50 mm
Bredd	348 mm
Djup	94,50 mm
Infällnadshöjd	846 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	314 mm
-----------------	--------

Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	90 mm
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Polystyren (PS)
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
--------------------------	----

Material

Materiel montageplåt	Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA) Polykarbonat (PC)
----------------------	---

Utrustning

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

Material

Resistent mot ultraviolett ljus	Ja
---------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	850 °C

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----