



VU36NWB

Multimedia, volta, UPV, 3-reihig, 1x Hutschiene, 2x Montageplatte, ohne Zubehör

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Unterputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$ 12 W

Ausstattung

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 3

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Kapazität

Anzahl Module 36

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene 72

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 630,50 mm

Breite 348 mm

Tiefe 94,50 mm

Einbauhöhe 615 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Abmessungen

Einbaubreite 335 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser 0

Abmessungen

Einbautiefe 90 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Werkstoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte Kunststoff

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
----------------	-----------------------------------

Glühdrahttest	650 °C
---------------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----
