



VH602WWH

Hybrid, volta, Hohlwand, 24PLE, 2 Montageplatten, mit Steckdose + Kunststofftür

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Hohlwand

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

##### Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei  $\Delta T=20K$  17,50 W

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 2

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

##### Kapazität

Anzahl Module 24

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene 48

##### Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

##### Abmessungen

Höhe 880,50 mm

Breite 348 mm

Tiefe 94,50 mm

Einbauhöhe 846 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

##### Abmessungen

Einbaubreite 314 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser 0

##### Abmessungen

Einbautiefe 90 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

##### Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

##### Werkstoff

Werkstoff Polystyrol (PS)

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

##### Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

---

**Werkstoff**

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Werkstoff Montageplatte | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|

---

**Ausstattung**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Montageplatte | Ja |
|-------------------|----|

---

**Werkstoff**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Ja |
|--------------------------------|----|

---

**Sicherheit**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07                              |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30                              |
| Schließungstyp                 | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest                  | 850 °C                            |

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|