



VU603WWH

Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$ 22,50 W

Vybavení

Počet lišt 3

Počet řad v rozvaděči 3

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

Kapacita

Počet modulů 36

Počet polovičních modulových svorek na liště 72

Funkce

Se vstupy potrubí Ano

Rozměry

Výška 880,50 mm

Šířka 348 mm

Hloubka 94,50 mm

Vestavěná výška 865 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Rozměry

Vestavěná šířka 335 mm

Kryt, dveře

Počet zámků 0

Rozměry

Vestavěná hloubka 90 mm

Počet jednotek šířky 12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Materiál

Materiál Polystyren (PS)

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Materiál montážní desky Kov

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ano

Material

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	650 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----