



VU603WWH

Kombicentral volta Hybrid för betongvägg.36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$ 22,50 W

Utrustning

Antal skenor 3

Antal rader 3

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Kapacitet

Antal moduler 36

Antal halva moduls anslutningar per skena 72

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 880,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 94,50 mm

Infällnadshöjd 865 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 335 mm

Skydd, dörr

Antal lås 0

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 90 mm

Antal breddenheter 12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Material

Material Polystyren (PS)

RAL-kod 9010

Färg Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock Ja

Material

Materiel montageplåt	Metall
----------------------	--------

Utrustning

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Låstyp	Snäpplås Utan lås
--------	----------------------

Glödtråds test	650 °C
----------------	--------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
