



VH60NW

Multimedia, volta, HWV, 5-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Hohlwand

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	12 W
---	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	60
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	120

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	880,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	94,50 mm
Einbauhöhe	846 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	314 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)
-------------------------	--

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
----------------	-----------------------------------

Glühdrahttest	850 °C
---------------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----
