



VH60NW

Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd: 5 rader, slitsad dörr i plåt

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Hålvägg

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$ 12 W

Utrustning

Antal skenor 1

Antal rader 5

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Nej

Kapacitet

Antal moduler 60

Antal halva moduls anslutningar per skena 120

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 880,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 94,50 mm

Infällnadshöjd 846 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 314 mm

Skydd, dörr

Antal lås 0

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 90 mm

Antal breddenheter 12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Material

RAL-kod 9010

Färg Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock Nej

Material

Materiel montageplåt Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA)
Polykarbonat (PC)

Urustning

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Nej
----------------------------------	-----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Låstyp	Snäpplås Utan lås
--------	----------------------

Glödtråds test	850 °C
----------------	--------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
