



VU48NW

Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd: 4 rader, slitsad dörr i plåt

#### Tekniska egenskaper

##### Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

##### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Infälld montering

##### Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid  $\Delta T=20K$  12 W

##### Utrustning

Antal skenor 1

Antal rader 4

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Nej

##### Kapacitet

Antal moduler 48

Antal halva moduls anslutningar per skena 96

##### Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

##### Dimensioner

Höjd 755,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 94,50 mm

Infällnadshöjd 740 mm

##### Skydd, dörr

Antal dörrar 1

##### Dimensioner

Infällnadsbredd 335 mm

##### Skydd, dörr

Antal lås 0

##### Dimensioner

Inbyggnadsdjup 90 mm

Antal breddenheter 12

##### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

##### Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

##### Material

RAL-kod 9010

Färg Vit

##### Utrustning

Har jordanslutningsblock Nej

##### Material

Materiel montageplåt Metall

##### Utrustning

Har monteringsplatta Ja

---

**Material**

---

Resistent mot ultraviolettt ljus	Nej
----------------------------------	-----

---

**Säkerhet**

---

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

---

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

---

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

---

Låstyp	Snäpplås Utan lås
--------	----------------------

---

Glödtråds test	650 °C
----------------	--------

---

Skyddsklass med dörr	IP30
----------------------	------

---

**Hållbarhet**

---

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

---