



VA36NWP

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	3
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Rozměry

Výška	515 mm
Hloubka	96,50 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Umělá hmota

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ano

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí
Test žhavicím drátem	750 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----