



VU602WWH



**Hybrid, volta, Unterputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Installation, Montage**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein      |
| Montage auf                | Unterputz |

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

**Leistung**

|   |         |
|---|---------|
| Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$ | 17,50 W |
|---|---------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 2    |
| Anzahl Reihen                 | 2    |
| Anzahl Felder                 | 1    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Anzahl Module   | 24 |
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene | 48 |

**Funktionen**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

**Abmessungen**

|            |           |
|------------|-----------|
| Höhe       | 880,50 mm |
| Breite     | 348 mm    |
| Tiefe      | 94,50 mm  |
| Einbauhöhe | 865 mm    |

**Abdeckung, Tür**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

**Abmessungen**

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 335 mm |
|--------------|--------|

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
|----------------------|---|

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe                 | 90 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12    |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Werkstoff**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Werkstoff  | Polystyrol (PS) |
| RAL Nummer | 9010            |
| Farbe      | Reinweiß        |

**Ausstattung**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
|-------------------------|----|

**Werkstoff**

Werkstoff Montageplatte Metall

**Ausstattung**

Mit Montageplatte Ja

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig Ja

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Schließungstyp Schnappverschluss  
Ohne Schloss

Glühdrahttest 650 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja