




VU603NWH



volta.hybrid, PŽ, 3x12M i 1xmontažna ploča

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 3

Broj redova 3

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Kapacitet

Broj modula 36

Broj klemna za polumodule po šini 72

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 880,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 94,50 mm

Ugrađena visina 865 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Dimenzije

Ugrađena širina 335 mm

Poklopac, vrata

Broj brava 0

Dimenzije

Ugrađena dubina 90 mm

Broj jedinica širine 12

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Materijali

Materijal Polistiren (PS)

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Materijali

Materijal montažne ploče Metal

Oprema

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Da
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----