



VH48NWB

Ormar, Volta, rigips, 4 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Šuplji zid

##### Električna struja

Nazivna struja 63 A

##### Snaga

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri  $\Delta T=20K$ . 12 W

##### Oprema

Broj šina 1

Broj redova 4

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

##### Kapacitet

Broj modula 48

Broj klemna za polumodule po šini 96

##### Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

##### Dimenzije

Visina 755,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 94,50 mm

Ugrađena visina 721 mm

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

##### Dimenzije

Ugrađena širina 314 mm

##### Poklopac, vrata

Broj brava 0

##### Dimenzije

Ugrađena dubina 90 mm

Broj jedinica širine 12

##### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Vrsta vrata ormara Jedna vrata

##### Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

##### Materijali

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Ne

---

**Materijali**

Materijal montažne ploče	Akilonitril akrilat (ASA) Polikarbonat (PC)
--------------------------	--

---

**Oprema**

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

---

**Materijali**

UV otporno	Da
------------	----

---

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

Otpornost na udarce IK	IK05
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
---------------------	----------------------------

---

Ispitivanje užarenom žicom	850 °C
----------------------------	--------

Klasa zaštite sa vratima	IP30
--------------------------	------

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

---