



VH48NWB

Rozvodnice multimediální do dutých přiček, volta 48, s 3 MP

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Dutá příčka

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$	12 W
---	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	4
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	48
Počet polovičních modulových svorek na liště	96

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	755,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	94,50 mm
Vestavěná výška	721 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	314 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	90 mm
Počet jednotek šířky	12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Akrylonitril-styren-akrylát (ASA) Polycarbonat (PC)

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ano

Material

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolaceII
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----