



VH602NWH

VOLTA HYBRID ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 2 ΣΕΙΡΕΣ + 2 ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Γυψοσανίδα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$ 17,50 W

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 2

Αριθμός σειρών 2

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 24

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα 48

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 880,50 mm

Πλάτος 348 mm

Βάθος 94,50 mm

Ενσωματωμένο ύψος 846 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος 314 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών 0

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 90 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Όχι

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Υλικά

Υλικό Πολυστερίνη (PS)

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

VH602NWH

Υλικά

Πλάκα τοποθέτησης υλικού	Ακρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA) πολυανθρακικό (PC)
--------------------------	--

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναι
------------------------	-----

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----