



VH602NWH

**Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Märkspänning 400 - 400 V

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Hålvägg

**Elektrisk ström**

Märkström 63 A

**Ström**

Maximum effektförlust per kapsling vid  $\Delta T=20K$  17,50 W

**Utrustning**

Antal skenor 2

Antal rader 2

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

**Kapacitet**

Antal moduler 24

Antal halva moduls anslutningar per skena 48

**Funktioner**

Med kabelgenomföringar Ja

**Dimensioner**

Höjd 880,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 94,50 mm

Infällnadshöjd 846 mm

**Skydd, dörr**

Antal dörrar 1

**Dimensioner**

Infällnadsbredd 314 mm

**Skydd, dörr**

Antal lås 0

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup 90 mm

Antal breddenheter 12

**Skydd, dörr**

Dörr/lock transparent Nej

**Anslutning**

Typ av montering Skruvmontering

**Material**

Material Polystyren (PS)

RAL-kod 9010

Färg Vit

**Utrustning**

Har jordanslutningsblock Ja

---

**Material**

Materiel montageplåt	Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA) Polykarbonat (PC)
----------------------	-----------------------------------------------------

---

**Utrustning**

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

---

**Material**

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

---

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	850 °C

---

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

---