



VU36NW

**Multimedia, volta, UPV, 3-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz

**Leistung**

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	12 W
---	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	72

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	630,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	94,50 mm
Einbauhöhe	615 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	335 mm
--------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

**Abmessungen**

Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff Montageplatte	Metall
-------------------------	--------

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

<b>Werkstoff</b>	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
<b>Sicherheit</b>	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C
<b>Nachhaltigkeit</b>	
RoHS-konform	Ja