



VH60NWB

### Rozvodnice multimediální do dutých přiček, volta 60, s 4 MP

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

##### Instalace, montáž

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne          |
| Montáž                      | Dutá příčka |

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

##### Výkon

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$ | 12 W |
|-------------------------------------------------------|------|

##### Vybavení

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Počet lišt               | 1  |
| Počet řad v rozvaděči    | 5  |
| Počet polí v šířce       | 1  |
| Zámek                    | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ne |

##### Kapacita

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Počet modulů                                 | 60  |
| Počet polovičních modulových svorek na liště | 120 |

##### Funkce

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

##### Rozměry

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Výška           | 880,50 mm |
| Šířka           | 348 mm    |
| Hloubka         | 94,50 mm  |
| Vestavěná výška | 846 mm    |

##### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
|-----------------------|---|

##### Rozměry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vestavěná šířka | 314 mm |
|-----------------|--------|

##### Kryt, dveře

|             |   |
|-------------|---|
| Počet zámků | 0 |
|-------------|---|

##### Rozměry

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Vestavěná hloubka    | 90 mm |
| Počet jednotek šířky | 12    |

##### Kryt, dveře

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
|----------------------|----|

##### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

##### Materiál

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód RAL                 | 9010                                                   |
| Barva                   | Bílá                                                   |
| Materiál montážní desky | Akrylonitril-styren-akrylát (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |

##### Vybavení

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ne  |
| Montážní deska            | Ano |

---

**Material**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ano |
|--------------------------------------|-----|

**Bezpečnost**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Třída izolace | Třída izolace II |
|---------------|------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK05 |
|------------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP30 |
|-----------------|------|

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Typ uzamčení | Zámek na zacvaknutí<br>Bez zámku |
|--------------|----------------------------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Test žhavicím drátem | 850 °C |
|----------------------|--------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|