



6765768982

## Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1, bijela sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

#### Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 250 V       |
| Nazivni napon | 250 - 250 V |

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Materijali

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Boja            | Bijelo       |
| RAL kod         | 1013         |
| Obrada površine | Sjajno       |
| Materijal       | Duroplastika |
| Obrada          | Neobrađeno   |

#### Dimenzije

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Visina          | 71 mm    |
| Širina          | 71 mm    |
| Dubina          | 41,60 mm |
| Broj jedinica   | 1        |
| Ugrađena dubina | 32 mm    |

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Povezivost

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Vrsta veze    | Vijčana stezaljka                  |
| Vrsta montaže | Montaža vijcima<br>Montaža kralama |

#### Oprema

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu      | Pin za uzemljenje |
| Rotirani centralni umetak                 | Ne                |
| Sa zglobnim poklopcem                     | Ne                |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Da                |
| Sa signalnom lampom                       | Ne                |
| Sa bravom                                 | Ne                |

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Da   |
| Otpornost na udarce IK            | IK02 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP20 |

#### Tekst

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Otisak     | Bez otiska/natpisa             |
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče       |
| Zaštita    | Poboljšana zaštita od kontakta |
| Vrsta veze | Sa uvrtnim lift stezaljkama    |

#### Pogodno za

|                |
|----------------|
| Berker S.x/B.x |
|----------------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |