



EHN110



Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	0.9 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	1100 W
Glühlampenlast	900 - 900 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle	1
------------------------	---

Anschluss

Anzahl der Kontakte	1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 6 mm ²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - +55 °C
--------------------	--------------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	54 mm
Tiefe	60 mm

Texte

Schaltart/Variante	Wechsler
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)	3 A
--------------------------	-----

Belastbarkeit

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1	50000
---	-------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 240 V
-------------------------------	-------------

Leistung

Verlustleistung bei Volllast	1 W
------------------------------	-----

Einstellungen

Programmzyklen	Programmzyklen: 24 Stunden
kürzeste Schaltzeit	15 min

Beleuchtung

Leistung LED Lampe	180 W
--------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja