



WH27628306C



**kallysto.pro encastré complet: 2x T23, LED d'état, bornes enfichables, Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Orange  
Code RAL 2004  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 94 mm  
Largeur 94 mm  
Profondeur 43.2 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm  
Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Oui

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----