



EHZ001K

BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Elektrischer Strom

Maximale Stromstärke	0,10 A
----------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Kompatibilität

NVP Wert	69 %
----------	------

Kabel

Kabellänge	0,40 m
------------	--------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	RJ12
-----------------------	------

Lagerung

Datenübertragungsrate	19,20 kbit/s
-----------------------	--------------

Abmessungen

Länge	450 mm
-------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----