



EHZ001K

BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP30

Elektrischer Strom

Maximale Stromstärke

0,10 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 70 °C

Kompatibilität

NVP Wert

69 %

Kabel

Kabellänge

0,40 m

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp

RJ12

Lagerung

Datenübertragungsrate

19,20 kbit/s

Abmessungen

Länge

450 mm