




24116189

Modulo EnOcean con bilanciare , Q.x velluto bianco polare**Caratteristiche tecniche****Equipaggiamento**

Numero di canali	2
------------------	---

Frequenza

Radiofrequenza di trasmissione/ricezione	868,3 - 868,3 MHz
--	-------------------

Connettività

Protocollo radio	EnOcean
------------------	---------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 25 °C
-------------------------	-----------

Max. Altitudine	2000 m
-----------------	--------

Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 60 °C
------------------------------------	-------------

Umidità relativa massima	80 %
--------------------------	------

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Funzioni

Portata massima di trasmissione radio in ambienti chiusi	30 m
--	------

Portata massima di trasmissione radio all'aperto	300 m
--	-------

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK04
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Funzione	Per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione della luce o alle veneziane al radiorecettore del sistema EnOcean Comando a un tasto in collegamento coi radiorecettori adatti
----------	---

Tipo di montaggio	Montaggio con cornice su fondo piano, ad es. anche per ampliamento di combinazioni
-------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----