



REU411Y



Audioeinsatz Ersatz EB 2Draht für axent

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Abmessungen	88,50 x 85 mm
Höhe	88,50 mm
Breite	85 mm
Tiefe	21 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Ausstattung

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

Texte

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen Anschluss für Modul-Verbindungskabel
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----