




24118104

### Modulo EnOcean con bilanciante , S.1/B.x alluminio verniciato opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Equipaggiamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di canali | 2 |
|------------------|---|

##### Frequenza

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Radiofrequenza di trasmissione/ricezione | 868,3 - 868,3 MHz |
|------------------------------------------|-------------------|

##### Connettività

|                  |         |
|------------------|---------|
| Protocollo radio | EnOcean |
|------------------|---------|

##### Condizioni d'uso

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio            | 5 - 25 °C   |
| Max. Altitudine                    | 2000 m      |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -20 - 60 °C |
| Umidità relativa massima           | 80 %        |

##### Materiali

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Colore    | Alluminio               |
| Materiale | Materiale termoplastico |

##### Funzioni

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Portata massima di trasmissione radio in ambienti chiusi | 30 m  |
| Portata massima di trasmissione radio all'aperto         | 300 m |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK04 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

##### Testo

|                   |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione          | Per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione della luce o alle veneziane al radiorecettore del sistema EnOcean<br>Comando a un tasto in collegamento coi radiorecettori adatti |
| Tipo di montaggio | Montaggio con cornice su fondo piano, ad es. anche per ampliamento di combinazioni                                                                                                            |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |