



24116289

Wandsendermodul EnOcean mit Wippe m. Aufdruck Symbol Pfeile, Q.x, pw samt

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle 2

Frequenz

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 - 868,3 MHz

Konnektivität

Radio Protokoll EnOcean

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 25 °C

Max. Höhe 2000 m

Lager-/Transporttemperatur -20 - 60 °C

Max. Relative Luftfeuchtigkeit 80 %

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Werkstoff Thermoplast

Funktionen

Max. Funkübertragungreichweite in Innenräumen 30 m

Max. Funkübertragungreichweite im Freien 300 m

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK04

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Funktion Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems
Einflächenbedienung in Verbindung mit geeigneten Funk-Empfängern

Montageart Montage mit Rahmen Auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja