




24116286

**Modulo EnOcean con bilanciare con simbolo frecce, Q.x velluto vern. antracite**

### Caratteristiche tecniche

#### Equipaggiamento

Numero di canali 2

#### Frequenza

Radiofrequenza di trasmissione/ricezione 868,3 - 868,3 MHz

#### Connettività

Protocollo radio EnOcean

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 5 - 25 °C

Max. Altitudine 2000 m

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 60 °C

Umidità relativa massima 80 %

#### Materiali

Colore Antracite

Materiale Materiale termoplastico

#### Funzioni

Portata massima di trasmissione radio in ambienti chiusi 30 m

Portata massima di trasmissione radio all'aperto 300 m

#### Protezione

Resistenza agli urti IK IK04

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Testo

Funzione Per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione della luce o alle veneziane al radiorecettore del sistema EnOcean  
Comando a un tasto in collegamento coi radiorecettori adatti

Tipo di montaggio Montaggio con cornice su fondo piano, ad es. anche per ampliamento di combinazioni

#### Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si