



24127034

Pulsanti Friends of Hue 2 IN.K.5, acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

| | |
|------------------|---|
| Numero di canali | 2 |
|------------------|---|

Frequenza

| | |
|--|-------------------|
| Radiofrequenza di trasmissione/ricezione | 868,3 - 868,3 MHz |
|--|-------------------|

Connettività

| | |
|------------------|----------------|
| Protocollo radio | Friends of Hue |
|------------------|----------------|

Condizioni d'uso

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 25 °C |
| Max. Altitudine | 2000 m |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -20 - 60 °C |
| Umidità relativa massima | 80 % |

Materiali

| | |
|-----------|---|
| Colore | Acciaio inox |
| Materiale | Acciaio inox Materiale termoplastico |

Funzioni

| | |
|--|-------|
| Portata massima di trasmissione radio in ambienti chiusi | 30 m |
| Portata massima di trasmissione radio all'aperto | 300 m |

Protezione

| | |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK | IK04 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|