




GMDM102

tehalit.WA Nośnik montażowy 2RJ45 T10

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	RJ
Liczba połączeń	0

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	20 mm
Wymiary otworu (szer. x wys.)	14,8 x 19,9 mm

Materiały

Kolor	Ocynkowane
Kod RAL	9006
Materiał	Metal

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Kompatybilność

Nazwa modułu gniazd data	Keystone Large Keystone
--------------------------	----------------------------

Instalacja, montaż

Kąt montażu	45 °
-------------	------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak