



29807009

### Radio Touch mit Lautsprecher DAB+ K.x polarweiss glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz

##### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend

##### Abmessungen

Höhe	70,80 mm
Breite	141,60 mm
Tiefe	46,50 mm
Einbautiefe	33 mm

##### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1 - 1 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

##### Funktionen

DCF Uhr integriert	Ja
--------------------	----

##### Lagerung

Anzahl Speicherplätze	16
-----------------------	----

##### Ausstattung

Ausführung Bedientableau	Digital
--------------------------	---------

##### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

##### Geeignet für

Berker K.x	
------------	--

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja