



29807006

## Radio Touch mit Lautsprecher DAB+ K.x anthrazit matt

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Funk Empfangsfrequenz | 87,5 - 108,0 MHz |
|-----------------------|------------------|

#### Werkstoff

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Anthrazit |
|-------|-----------|

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 7021 |
|------------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

|            |          |
|------------|----------|
| Oberfläche | Lackiert |
|------------|----------|

#### Abmessungen

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 70,80 mm |
|------|----------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Breite | 141,60 mm |
|--------|-----------|

|       |          |
|-------|----------|
| Tiefe | 46,50 mm |
|-------|----------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 33 mm |
|-------------|-------|

#### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Anschluss

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Anschlussquerschnitt Lautsprecher | 1 - 1 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|-----------------------|

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------------|

#### Funktionen

|                    |    |
|--------------------|----|
| DCF Uhr integriert | Ja |
|--------------------|----|

#### Lagerung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Anzahl Speicherplätze | 16 |
|-----------------------|----|

#### Ausstattung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ausführung Bedientableau | Digital |
|--------------------------|---------|

#### Texte

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
|--------------|--------------------|

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Anschluss | Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen |
|-----------|--------------------------------|

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung über Tragplatte<br>Einzel- und Kombinationsmontage |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | Wecker mit Schlummerfunktion<br>Schlaf-Timer<br>Countdown<br>Lautstärkeregelung |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Nebenstelleneingang | Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung |
|---------------------|----------------------------------------------------|

#### Geeignet für

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|