



GMDM122

tehalit.WA Nośnik montażowy 2RJ45 T12

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

**Rodzaj połączenia**

|                  |    |
|------------------|----|
| Typ złącza/wtyku | RJ |
| Liczba połączeń  | 0  |

**Łączność**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

**Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 20 mm |

**Materiały**

|          |            |
|----------|------------|
| Kolor    | Ocynkowane |
| Kod RAL  | 9006       |
| Materiał | Metal      |

**Sprzęt**

|              |   |
|--------------|---|
| Liczba wyjść | 2 |
|--------------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |