



24117204

**Wandsendermodul EnOcean mit Wippe m. Aufdruck Symbol Pfeile, K.5 edelstahl matt**

**Technische Eigenschaften**

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle 2

**Frequenz**

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 - 868,3 MHz

**Konnektivität**

Radio Protokoll EnOcean

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur 5 - 25 °C

Max. Höhe 2000 m

Lager-/Transporttemperatur -20 - 60 °C

Max. Relative Luftfeuchtigkeit 80 %

**Werkstoff**

Farbe Edelstahl

Werkstoff Edelstahl  
Thermoplast

**Funktionen**

Max. Funkübertragungreichweite in Innenräumen 30 m

Max. Funkübertragungreichweite im Freien 300 m

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK04

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Texte**

Funktion Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder  
Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-  
Systems  
Einflächenbedienung in Verbindung mit geeigneten  
Funk-Empfängern

Montageart Montage mit Rahmen Auf ebenem Untergrund, z. B.  
auch zur Erweiterung von Kombinationen

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja