



24117204

Modulo EnOcean con bilanciere con simbolo frecce, K.x acciaio inox vern. opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Equipaggiamento

Numero di canali 2

##### Frequenza

Radiofrequenza di trasmissione/ricezione 868,3 - 868,3 MHz

##### Connettività

Protocollo radio EnOcean

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 5 - 25 °C

Max. Altitudine 2000 m

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 60 °C

Umidità relativa massima 80 %

##### Materiali

Colore Acciaio inox

Materiale Acciaio inox  
Materiale termoplastico

##### Funzioni

Portata massima di trasmissione radio in ambienti chiusi 30 m

Portata massima di trasmissione radio all'aperto 300 m

##### Protezione

Resistenza agli urti IK IK04

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Testo

Funzione Per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione della luce o alle veneziane al radiorecettore del sistema EnOcean  
Comando a un tasto in collegamento coi radiorecettori adatti

Tipo di montaggio Montaggio con cornice su fondo piano, ad es. anche per ampliamento di combinazioni

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì