



WS173T

**Systo contactdoos, steekklem, 3-voudig 45°, alu**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Titanium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	45 mm
Breedte	135 mm
Diepte	42,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klembevestiging Verzonken
---------------	------------------------------

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	6
----------------	---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP21D

**Funcies**

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Deur	Geen afdekking
Beveiliging	Met afschermshot

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja